

GVM 80

Вакумен манометър с глицеринов пълнеж

HANSA FLEX

Свойства

Конструкция	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с цапфа
Съединение	долу
Стандарт	EN 837-1
Смекчаване	през глицеринов пълнеж
Температурен диапазон	средата макс. +60 °C Околната среда -20 °C до +60 °C



Указание

Диапазон на използване при натоварване в покой: 3/4 x крайната стойност на скалата.

Диапазон на използване при променливо натоварване: 2/3 x крайната стойност на скалата.

Артикул

Обозначение	Номинален размер Ø	Диапазон на скалата	Клас качество	Съединение
GVM 80 -0.6+0	80	-0,6...0	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+0	80	-1...0	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+0.6	80	-1...+0,6	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+1.5	80	-1...+1,5	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+3	80	-1...+3	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+5	80	-1...+5	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+9	80	-1...+9	1,6	G 1/2" -14
GVM 80 -1+15	80	-1...+15	1,6	G 1/2" -14