

GVM 50

Vakuový manometr s glycerinovou náplní

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Přípoj 1	Vnější cylindrický závit BSP
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s čepem
Přípoj	dole
Norma	EN 837-1
Tlumení	v důsledku glycerinové náplně
Teplotní rozsah	střední max. +60 °C Okolní -20 °C až +60 °C



Upozornění

Rozsah použití při klidném zatížení: 3/4 x koncová hodnota stupnice

Rozsah použití při střídavém zatížení: 2/3 x koncová hodnota stupnice

Výrobek

Označení	Jmenovitá velikost Ø	Rozsah stupnice	Jakostní třída	Přípoj
GVM 50 -1+0	50	-1...0	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+0.6	50	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+1.5	50	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+3	50	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+5	50	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+9	50	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
GVM 50 -1+15	50	-1...+15	2,5	G 1/4" -19