



Hinweis

Verwendbar mit H-LPKIT-UC-NL oder H-LPKIT-UC-MS

Beschreibung

Zur Innenreinigung von Schläuchen und Rohre. Das Projektil soll 20% bis 30% größer sein als der innere Durchmesser des Schlauches oder des Rohres. Zum Beispiel, ein 50 mm Projektil wird für einen 38 mm Schlauch empfohlen.

Artikel

| Bezeichnung | Schlauch-ID (mm) | für Rohr-Innen-Ø (mm) |
|--------------|---------------------|--------------------------|
| PROJEKTIL 08 | - | 4,0 |
| PROJEKTIL 10 | 6 | 6,0 |
| PROJEKTIL 12 | 8 | 7,0 |
| PROJEKTIL 14 | 10 | 8,0 |
| PROJEKTIL 16 | - | 10,0 |
| PROJEKTIL 18 | 13 | 12,0 |
| PROJEKTIL 20 | 16 | 13,0 |
| PROJEKTIL 22 | - | 14,0 |
| PROJEKTIL 24 | - | 15,0 |
| PROJEKTIL 26 | 20 | 16,0 |
| PROJEKTIL 28 | - | 18,0 |
| PROJEKTIL 30 | 25 | 20,0 |
| PROJEKTIL 33 | - | 22,0 |
| PROJEKTIL 36 | - | 25,0 |
| PROJEKTIL 40 | 32 | 29,0 |
| PROJEKTIL 45 | - | 31,0 |
| PROJEKTIL 50 | 40 | 33,0 |
| PROJEKTIL 55 | - | 40,0 |
| PROJEKTIL 60 | 50 | - |
| PROJEKTIL 65 | 60 | - |