



Hinweis

Verwendbar mit H-LPKIT-UC-NL oder H-LPKIT-UC-MS

Beschreibung

Zur Innenreinigung vom Schläuchen und Rohre. Das Projektil soll 20% bis 30% größer sein als der innere Durchmesser des Schlauches oder des Rohres. Zum Beispiel, ein 50 mm Projektil wird für einen 38 mm Schlauch empfohlen.

Artikel			
Bezeichnung	Schlauch-ID	für Rohr-Innen-Ø	
PROJEKTIL 08	-	4,0	
PROJEKTIL 10	6	6,0	
PROJEKTIL 12	8	7,0	
PROJEKTIL 14	10	8,0	
PROJEKTIL 16		10,0	
PROJEKTIL 18	13	12,0	
PROJEKTIL 20	16	13,0	
PROJEKTIL 22	-	14,0	
PROJEKTIL 24	-	15,0	
PROJEKTIL 26	20	16,0	
PROJEKTIL 28	-	18,0	
PROJEKTIL 30	25	20,0	
PROJEKTIL 33	-	22,0	
PROJEKTIL 36	-	25,0	
PROJEKTIL 40	32	29,0	
PROJEKTIL 45	-	31,0	
PROJEKTIL 50	40	33,0	
PROJEKTIL 55		40,0	
PROJEKTIL 60	50	-	
PROJEKTIL 65	60	-	_