



Hinweis

Verwendbar mit H-LPKIT-UC-NL oder H-LPKIT-UC-MS

Beschreibung

Zur Innenreinigung vom Schläuchen und Rohre. Das Projektil soll 20% bis 30% größer sein als der innere Durchmesser des Schlauches oder des Rohres.
Zum Beispiel, ein 50 mm Projektil wird für einen 38 mm Schlauch empfohlen.

Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	für Rohr-Innen-Ø (mm)
PROJEKTIL 08	-	4,0
PROJEKTIL 10	6	6,0
PROJEKTIL 12	8	7,0
PROJEKTIL 14	10	8,0
PROJEKTIL 16	-	10,0
PROJEKTIL 18	13	12,0
PROJEKTIL 20	16	13,0
PROJEKTIL 22	-	14,0
PROJEKTIL 24	-	15,0
PROJEKTIL 26	20	16,0
PROJEKTIL 28	-	18,0
PROJEKTIL 30	25	20,0
PROJEKTIL 33	-	22,0
PROJEKTIL 36	-	25,0
PROJEKTIL 40	32	29,0
PROJEKTIL 45	-	31,0
PROJEKTIL 50	40	33,0
PROJEKTIL 55	-	40,0
PROJEKTIL 60	50	-
PROJEKTIL 65	60	-