

# HK VAK FILTRA GL

Dispositivo de cristall para filtración al vacío

## Características

**Conexión** Tubuladura flexible = 6 mm de diámetro



## Nota

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

## Descripción

Dispositivo de filtración al vacío para la evaluación visual de líquidos.

## Indicaciones para pedidos

El filtro de membrana, la bomba de vacío y el tubo flexible de aspiración deben pedirse por separado.

## Información adicional

Una bomba de vacío aspira la muestra de aceite, que pasa a través del filtro y llega a botella de filtrado.

Los residuos que quedan en el filtro nos dan información sobre la contaminación del aceite.

La botella de filtrado tiene una capacidad de 1000 ml,

la pieza superpuesta de cristal tiene una capacidad de 250 ml,

La superficie de filtración es de 12,5 cm<sup>2</sup> con un diámetro de filtro de 50 mm.

## Artículo

Denominación	Peso (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

## Accesorios

HK VAK MEM Filtro para filtración al vacío

## Elementos adicionales

HK VAK PUMPE Bomba manual de vacío

PSK Tubo flexible de PVC, transparente