

Omadused

Ühendus Voolikuliitmik = läbimõõduga 6 mm



Vihje

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Kirjeldus

Klaasist vaakumfiltreerimiseseade vedelike optiliseks hindamiseks.

Tellimisinfo

Membraanfilter, vaakumpump ja imivoolik tuleb eraldi tellida.

Lisateave

Vaakumpumba abil imetakse õliproov filtri kaudu filtreerimispuudesse.

Filtrisse jäävad jäägid näitavad, kui must õli on.

Filtreerimispuudeli maht on 1000 ml,

klaasi maht on 250 ml,

50 mm läbimõõduga filtri filtreerimispind on 12,5 cm².

Artikkel

Märgistus	Kaal (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Lisatarvikud

HK VAK MEM Filter vaakumfiltreerimiseks

Täiendavad elemendid

HK VAK PUMPE	Vaakum-käsipump
PSK	PVC-voolik, klaasselge