

# GVM 50

Vakuumski manometri s glicerinskim punjenjem

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa slavinom
Priključak	dolje
Norma	EN 837-1
Prigušivanje	pomoću glicerinskog punjenja
Temperaturno područje	mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C



## Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

## Artikli

Naziv	Nazivna veličina Ø	Područje skale	Klasa kvalitete	Priključak
GVM 50 -1+0	50	-1...0	2,5	G 1/4" - 19
GVM 50 -1+0.6	50	-1...+0,6	2,5	G 1/4" - 19
GVM 50 -1+1.5	50	-1...+1,5	2,5	G 1/4" - 19
GVM 50 -1+3	50	-1...+3	2,5	G 1/4" - 19
GVM 50 -1+5	50	-1...+5	2,5	G 1/4" - 19
GVM 50 -1+9	50	-1...+9	2,5	G 1/4" - 19
GVM 50 -1+15	50	-1...+15	2,5	G 1/4" - 19