


## Tulajdonságok

<b>Alkalmazás</b>	Kompenzátor tágulás felvételéhez vagy zajcsökkentéshez csekély beállítási erővel
<b>Kivitel</b>	több hullámos harmonika membrán nemesacél külső támasztógyűrűvel PTFE perem kétoldalt laza karimával
<b>Anyag</b>	Harmonika membrán PTFE-ből Acél / nemesacél laza karima
<b>Hőmérséklet min.</b>	-50 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	220 °C



## Megjegyzés

Mivel ezek a kompenzátorok gyakran nem standard cikkek, a kivitel kiválasztása során felhívjuk figyelmét a kompenzátor választási kérdőívre (lásd a kiegészítő dokumentumokat).

Ezekből az információkból természetesen elkészítjük Önnek a kompenzátort, mely pontosan illeszkedik az igényeihez.

Kérjük, a beépítésnél vegye figyelembe a kompenzátorhoz érvényes beépítési irányelveket.

Kérdés esetén kérjük, forduljon a fémtömlők részlegünkhöz.

## Rendelési útmutató

A szállítási idő erősen függ a munkaanyagtól és a kompenzátor kivitelezésétől.

## Cikk

Megnevezés

PTFE-Komp. m. Losflanschen