

# LSK HR G

Giunto con innesto a denti (aria)

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Tipo</b>                    | Giunto con innesto a denti con filetto esterno |
| <b>Tipo aggiuntivo</b>         | con doppia camma di sicurezza                  |
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico                 |
| <b>Attacco 2</b>               | Giunto con innesto a denti                     |
| <b>Tenuta 2</b>                | Anello di tenuta in gomma                      |
| <b>Norma</b>                   | DIN 3489                                       |
| <b>Temperatura min.</b>        | -40 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>        | 95 °C  |
| <b>Materiale</b>               | Fusione  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                 |



## Nota

Come contro-giunto si deve utilizzare un giunto con guarnizione in ottone.

## Articolo

| Denominazione  | Filetto dell'attacco | Distanza di aggancio (mm) | Pressione d'esercizio in bar: |
|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LSK NW 06 HR G | G 1/4" -19           | 42                        | PN 10                         |
| LSK NW 10 HR G | G 3/8" -19           | 42                        | PN 10                         |
| LSK NW 13 HR G | G 1/2" -14           | 42                        | PN 10                         |
| LSK NW 20 HR G | G 3/4" -14           | 42                        | PN 10                         |
| LSK NW 25 HR G | G 1" -11             | 42                        | PN 10                         |

## Varianti dei prodotti

LSK HR G AC Giunto con innesto a denti (aria), Acciaio

## Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

## Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti