

LSK HR G AC

Giunto con innesto a denti (aria)

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Tip	Giunto con innesto a denti con filetto esterno
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Attacco 2	Giunto con innesto a denti
Tenuta 2	Anello di tenuta in gomma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Varianti dei prodotti

LSK G Giunto con innesto a denti (aria), Fusione

Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti