

LSK HR M

Giunto con innesto a denti (aria)

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	Giunto con innesto a denti con filetto esterno
Tipo aggiuntivo	con doppia camma di sicurezza
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Attacco 2	Giunto con innesto a denti
Tenuta 2	Guarnizione in ottone con inserzione in gomma
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Materiale	Fusione
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Come contro-giunto si deve utilizzare un giunto con guarnizione in ottone.

Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

Parti di ricambio

LSK MOOH	Bussola in ottone per giunto con innesto a denti
LSK HOOS	Vite di arresto per giunto con innesto a denti
LSK SOOR	Anello per flessibile per giunto con innesto a denti