

# LSK IR G AC

Giunto con innesto a denti (aria)

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Giunto con innesto a denti con filetto interno
<b>Tipo aggiuntivo</b>	con doppia camma di sicurezza
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP cilindrico
<b>Attacco 2</b>	Giunto con innesto a denti
<b>Tenuta 2</b>	Anello di tenuta in gomma
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Distanza di aggancio (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

## Varianti dei prodotti

LSK G Giunto con innesto a denti (aria), Fusione

## Accessori

LSK GDOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti

## Parti di ricambio

LSK GOOR Anello in gomma per giunto con innesto a denti