

# WSK MODY

Giunto con innesto a denti (acqua) MODY

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>        | Attacco flessibile               |
| <b>Tenuta 1</b>         | Anello di tenuta sagomato in NBR |
| <b>Attacco 2</b>        | Giunto con innesto a denti       |
| <b>Tipo</b>             | con anello di registrazione      |
| <b>Temperatura min.</b> | 0 °C                             |
| <b>Temperatura max.</b> | 95 °C                            |
| <b>Mezzi</b>            | Acqua                            |
| <b>Materiale</b>        | Ottone stampato MS 58            |



## Articolo

| Denominazione         | pollice | per flessibili DI<br>(mm) | Distanza di aggancio<br>(mm) | Pressione d'esercizio in bar: |
|-----------------------|---------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>WSK NW 13 MODY</b> | 1/2"    | 13                        | 40                           | PN 10                         |
| <b>WSK NW 19 MODY</b> | 3/4"    | 19                        | 40                           | PN 10                         |
| <b>WSK NW 25 MODY</b> | 1"      | 25                        | 40                           | PN 10                         |

## Parti di ricambio

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>WSK DISA MODY</b> | Anello di tenuta sagomato giunto Storz per acqua |
|----------------------|--|