

# HK VAK FILTRA GL

Apparecchio di filtrazione sottovuoto in vetro

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Attacco** Manicotti per flessibili = 6 mm di diametro



## Nota

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

## Descrizione

Apparecchio di filtrazione sottovuoto in vetro per un esame visivo dei liquidi.

## Avvertenza per l'ordinazione

Filtro a membrana, pompa per vuoto e tubo flessibile di aspirazione devono essere ordinati separatamente.

## Informazioni supplementari

Con l'ausilio di una pompa per vuoto si aspira il campione d'olio attraverso il filtro nel flacone del filtrato.

I residui sul filtro forniscono le indicazioni sull'impurità dell'olio.

La capacità del flacone del filtrato è di 1000 ml,

La capacità dell'allungamento in vetro è di 250 ml,

La superficie di filtrazione ammonta a 12,5 cm<sup>2</sup> con un diametro del filtro di 50 mm.

## Articolo

| Denominazione    | Peso (kg) |
|------------------|-----------|
| HK VAK-FILTRA-GL | 1,7       |

## Accessori

HK VAK MEM Filtro per filtrazione sottovuoto

## Elementi supplementari

HK VAK PUMPE Pompa manuale per vuoto

PSK Flessibile in PVC, trasparente