HK VAK FILTRA GL

Apparecchio di filtrazione sottovuoto in vetro



Caratteristiche

Attacco Manicotti per flessibili = 6 mm di diametro



Nota

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Descrizione

Apparecchio di filtrazione sottovuoto in vetro per un esame visivo dei liquidi.

Avvertenza per l'ordinazione

Filtro a membrana, pompa per vuoto e tubo flessibile di aspirazione devono essere ordinati separatamente.

Informazioni supplementari

Con l'ausilio di una pompa per vuoto si aspira il campione d'olio attraverso il filtro nel flacone del filtrato.

I residui sul filtro forniscono le indicazioni sull'impurità dell'olio.

La capacità del flacone del filtrato è di 1000 ml,

La capacità dell'allungamento in vetro è di 250 ml,

La superficie di filtrazione ammonta a 12,5 cm2 con un diametro del filtro di 50 mm.

Articolo

Denominazione	Peso	
	(kg)	
HK VAK-FILTRA-GL	1,7	

Accessori

HK VAK MEM Filtro per filtrazione sottovuoto

Elementi supplementari

HK VAK PUMPE	Pompa manuale per vuoto
PSK	Flessibile in PVC, trasparente