

HK VAK FILTRA GL

Vacuümfiltratietoestel van glas

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting Slangstuk = 6 mm diameter



Aanwijzing

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Beschrijving

Vacuümfiltratietoestel van glas voor optische analyse van vloeistoffen.

Bestelaanwijzingen

Membraanfilter, vacuümpomp en zuigslang moeten apart worden besteld.

Extra informatie

Met behulp van een vacuümpomp wordt het oliemonster door het filter in de filtraatfles gezogen.

De resten op het filter geven aan in hoeverre de olie vervuild is.

De inhoud van de filtraatfles is 1000 ml,

de inhoud van het glaselement is 250 ml,

de filtratie-oppervlakte is 12,5 cm² bij een filterdiameter van 50 mm.

Artikel

Aanduiding	Gewicht (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Toebehoren

HK VAK MEM Filter voor vacuümfiltratie

Extra elementen

HK VAK PUMPE	Vacuüm-handpomp
PSK	Slang van PVC, glashelder