



### Caracteristici

<b>Tip constructiv</b>	Lagăre de alunecare cu strat POM, cu lubrifiere ulterioară
<b>Tip constructiv - element suplimentar</b>	cu compartimente de lubrifiere
<b>pv</b>	Regim cu lubrifiere: 5 N/mm <sup>2</sup> x m/s
<b>Încărcare admisă</b>	static: 140 N/mm <sup>2</sup> Rotație, oscilație: 70 N/mm <sup>2</sup>
<b>Viteze de alunecare</b>	Funcționare uscată: 2 m/s regim hidrodinamic: 5 m/s
<b>Coeficient de frecare</b>	uscat: 0,15 până la 0,25 lubrifiat: 0,05 până la 0,15
<b>Coeficient de dilatare termică</b>	paralel față de suprafața inelului: 11 x 10-6 K-1 vertical în raport cu suprafața: 48 x 10-6 K-1
<b>Coeficient de transfer termic</b>	> 32 W (m x K)-1
<b>Temperatură min.</b>	-20 °C
<b>Temperatură max.</b>	100 °C
<b>Presiune superficială</b>	140 (≤ N/mm <sup>2</sup> )
<b>Material</b>	Partea din spate din oțel sinterizată pe un strat poros de bronz Ulterior se laminează rășina acetalică POM în stratul de bronz
<b>Protecția suprafeței</b>	zincată sau cuprată
<b>Utilizare</b>	Bucșele BK-2 sunt adecvate pentru mișcările de rotație și oscilație Urechii de fixare cilindri pneumatici și hidraulici Instalații de transport, mașini pentru textile, autovehicule ...
<b>Standard</b>	ISO 3547 DIN 1494



### Indicație

Se recomandă o lubrifiere inițială cu unsoare și o completare continuă a lubrifiantului, care prelungește durata de viață a lagărului de alunecare.

- A se avea în vedere adâncime arbore Ra < 0,8 μm.
- A se avea în vedere duritate arbore 200 < HB < 600.

### Descriere

- Funcționare ce nu necesită întreținere.
- Atenuare zgomote și oscilații.
- Se poate lubrifia ulterior
- Este posibil un regim de funcționare hidrodinamic
- Este permisă o încărcare mare.
- Proprietăți de frecare bune.
- Viteză de alunecare ridicată.
- Fără absorbție de apă.
- A se utiliza la o peliculă de ulei greu de realizat.
- Joc mic în timpul funcționării.
- Cu economisire deosebită de spațiu

### Articol

Denumire	d (mm)	D (mm)	L (mm)	f1 (mm)	f2 (mm)	g (mm)
BK-2- 10 20	10	12	20	0,5	0,3	4,0
BK-2- 15 25	15	17	25	0,5	0,3	4,0
BK-2- 20 15	20	23	15	0,8	0,4	4,0
BK-2- 20 20	20	23	20	0,8	0,4	4,0
BK-2- 20 25	20	23	25	0,8	0,4	4,0
BK-2- 20 30	20	23	30	0,8	0,4	4,0
BK-2- 22 25	22	25	25	0,8	0,4	6,0
BK-2- 22 30	22	25	30	0,8	0,4	6,0
BK-2- 24 15	24	27	15	0,8	0,4	6,0
BK-2- 24 25	24	27	25	0,8	0,4	6,0

### Articol

Denumire	d (mm)	D (mm)	L (mm)	f1 (mm)	f2 (mm)	g (mm)
BK-2- 25 15	25	28	15	0,8	0,4	6,0
BK-2- 25 20	25	28	20	0,8	0,4	6,0
BK-2- 25 25	25	28	258	0,8	0,4	6,0
BK-2- 25 30	25	28	30	0,8	0,4	6,0
BK-2- 28 25	28	32	25	1,0	0,5	6,0
BK-2- 28 30	28	32	30	1,0	0,5	6,0
BK-2- 30 20	30	34	20	1,0	0,5	6,0
BK-2- 30 30	30	34	30	1,0	0,5	6,0
BK-2- 30 40	30	34	40	1,0	0,5	6,0
BK-2- 32 25	32	36	25	1,0	0,5	6,0
BK-2- 32 30	32	36	30	1,0	0,5	6,0
BK-2- 32 40	32	36	40	1,0	0,5	6,0
BK-2- 35 20	35	39	20	1,0	0,5	6,0
BK-2- 35 30	35	39	30	1,0	0,5	6,0
BK-2- 35 35	35	39	35	1,0	0,5	6,0
BK-2- 35 40	35	39	40	1,0	0,5	6,0
BK-2- 35 50	35	39	50	1,0	0,5	6,0
BK-2- 40 20	40	44	20	1,0	0,5	8,0
BK-2- 40 30	40	44	30	1,0	0,5	8,0
BK-2- 40 40	40	44	40	1,0	0,5	8,0
BK-2- 40 50	40	44	50	1,0	0,5	8,0
BK-2- 45 30	45	50	30	1,2	0,6	8,0
BK-2- 45 40	45	50	40	1,2	0,6	8,0
BK-2- 45 45	45	50	45	1,2	0,6	8,0
BK-2- 45 50	45	50	50	1,2	0,6	8,0
BK-2- 50 30	50	55	30	1,2	0,6	8,0
BK-2- 50 35	50	55	35	1,2	0,6	8,0
BK-2- 50 40	50	55	40	1,2	0,6	8,0
BK-2- 50 50	50	55	50	1,2	0,6	8,0
BK-2- 50 60	50	55	60	1,2	0,6	8,0
BK-2- 55 40	55	60	40	1,2	0,6	8,0
BK-2- 55 60	55	60	60	1,2	0,6	8,0
BK-2- 60 30	60	65	30	1,2	0,6	8,0
BK-2- 60 40	60	65	40	1,2	0,6	8,0
BK-2- 60 50	60	65	50	1,2	0,6	8,0
BK-2- 60 60	60	65	60	1,2	0,6	8,0
BK-2- 60 70	60	65	70	1,2	0,6	8,0
BK-2- 65 60	65	70	60	1,2	0,6	8,0
BK-2- 70 30	70	75	30	1,2	0,6	8,0
BK-2- 70 40	70	75	40	1,2	0,6	8,0
BK-2- 70 50	70	75	50	1,2	0,6	8,0
BK-2- 70 70	70	75	70	1,2	0,6	8,0
BK-2- 70 80	70	75	80	1,2	0,6	8,0
BK-2- 75 40	75	80	40	1,2	0,6	9,5
BK-2- 80 40	80	85	40	1,2	0,6	9,5
BK-2- 80 50	80	85	50	1,2	0,6	9,5
BK-2- 80 60	80	85	60	1,2	0,6	9,5
BK-2- 80 80	80	85	80	1,2	0,6	9,5
BK-2- 85 60	85	90	60	1,2	0,6	9,5
BK-2- 90 40	90	95	40	1,2	0,6	9,5
BK-2- 90 60	90	95	60	1,2	0,6	9,5
BK-2- 90 80	90	95	80	1,2	0,6	9,5
BK-2- 90 90	90	95	90	1,2	0,6	9,5
BK-2- 95 60	95	100	60	1,2	0,6	9,5
BK-2- 100 60	100	105	60	1,2	0,6	9,5
BK-2- 110 60	110	115	60	1,2	0,6	9,5
BK-2- 120 60	120	125	60	1,2	0,6	9,5
BK-2- 125 60	125	130	60	1,2	0,6	9,5
BK-2- 130 60	130	135	60	1,2	0,6	9,5
BK-2- 130 80	130	135	80	1,2	0,6	9,5