

GVM 160

Vakuumski manometer z glicerinskim polnjenjem

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Priključek 1	zunanj navoj cilindrični BSP
Oblika tesnila 1	plosko tesneče s čepom
Priključek	spodaj
Standard	EN 837-1
Dušenje	z glicerinskim polnjenjem
območje temperatur:	maks. medij +60 °C Okolice -20 °C do +60 °C



Navodilo

Območje uporabe ob statični obremenitvi: 3/4 obsega skale.

Območje uporabe pri dinamični obremenitvi: 2/3 obsega skale.

Artikel

Opis	Naz.velikost Ø	Območje skale	Kval.razred	Priključek
GVM 160 -1+0	160	-1...0	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+0.6	160	-1...+0,6	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+1.5	160	-1...+1,5	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+3	160	-1...+3	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+5	160	-1...+5	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+9	160	-1...+9	1,0	G 1/2" -14
GVM 160 -1+15	160	-1...+15	1,0	G 1/2" -14