



KOMP-LOS ELASTOMER

Kompenzatorji iz elastomera s prostimi prirobnicami

HANSA FLEX

Lastnosti

Uporaba	kompenzator tresljajev in dušilnik zvoka
Izvedba	enorebni meh s tlačnimi vložki iz jekla, nylona ali aramida izoblikovana robova za prislon prostih prirobnic na obeh straneh
Material:	Meh iz elastomerov Proste prirobnice iz jekla/nerjavnega jekla
območje temperatur:	



Navodilo

Ti kompenzatorji pogosto niso standardni artikli, zato opozarjamo na izbiro izvedbe v vprašalniku za izbiro kompenzatorjev (glejte dodatne dokumente).

Na podlagi teh podatkov bomo za vas seveda izdelali kompenzator, ki natanko ustreza vašim potrebam.

Pri vgradnji upoštevajte smernice za vgradnjo, ki veljajo za vaš kompenzator.

Z vprašanji se obrnite na poslovno enoto "kovinske cevi".

Navodila za naročanje

Dobavni rok je močno odvisen od materiala in izvedbe kompenzatorja.

Artikel

Opis

Elastomer-Komp. m. Losflansch