

1 OKE VA

Kopča sa 1 ušicom sa umetnim prstenom

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Držači creva za opseg niskog pritiska

Konstrukcija sa umetnim prstenom

Materijal Plemeniti čelik 1.4301



Artikal

Naziv	Opseg rastezanja (mm)	Širina trake (mm)
1 OKE 2.7-3.1 VA	2,7 - 3,1	5,5
1 OKE 2.5-2.9 VA	2,5 - 2,9	5,5
1 OKE 2.9-3.7 VA	2,9 - 3,7	5,5
1 OKE 3.7-4.7 VA	3,7 - 4,7	5,5
1 OKE 4.7-5.7 VA	4,7 - 5,7	5,5
1 OKE 5.2-6.2 VA	5,2 - 6,2	5,5
1 OKE 5.6-6.5 VA	5,6 - 6,5	6,4
1 OKE 5.9-7.0 VA	5,9 - 7,0	6,4
1 OKE 6.3-7.5 VA	6,3 - 7,5	6,4
1 OKE 6.6-7.8 VA	6,6 - 7,8	6,4
1 OKE 7.0-8.2 VA	7,0 - 8,2	6,4
1 OKE 7.0-8.5 VA	7,0 - 8,5	7,4
1 OKE 7.5-9.0 VA	7,5 - 9,0	7,4
1 OKE 8.0-9.5 VA	8,0 - 9,5	7,4
1 OKE 8.5-10.0 VA	8,5 - 10,0	7,4
1 OKE 8.8-10.5 VA	8,8 - 10,5	7,4
1 OKE 9.1-10.8 VA	9,1 - 10,8	7,4
1 OKE 9.5-11.5 VA	9,5 - 11,5	7,4
1 OKE 9.6-11.3 VA	9,6 - 11,3	7,4
1 OKE 9.8-11.8 VA	9,8 - 11,8	7,4
1 OKE 10.3-12.3 VA	10,3 - 12,3	7,4
1 OKE 12.3-14.3 VA	12,3 - 14,3	8,2
1 OKE 12.8-14.8 VA	12,8 - 14,3	8,2
1 OKE 13.1-15.3 VA	13,1 - 15,3	8,2
1 OKE 13.2-15.8 VA	13,2 - 15,8	8,2
1 OKE 13.9-16.1 VA	13,9 - 16,1	8,2
1 OKE 14.6-16.8 VA	14,6 - 16,8	8,2
1 OKE 10.6-12.6 VA	10,6 - 12,6	8,2
1 OKE 11.1-13.1 VA	11,1 - 13,1	8,2
1 OKE 11.3-13.3 VA	11,3 - 13,3	8,2
1 OKE 11.8-13.8 VA	11,8 - 13,8	8,2
1 OKE 15.6-17.8 VA	15,6 - 17,8	8,2
1 OKE 16.5-18.8 VA	16,5 - 18,8	8,2
1 OKE 17.1-19.3 VA	17,1 - 19,3	9,2
1 OKE 17.1-20.0 VA	17,1 - 20,0	9,2
1 OKE 18.0-20.3 VA	18,0 - 20,3	9,2
1 OKE 18.8-21.1 VA	18,8 - 21,1	9,2
1 OKE 19.2-21.8 VA	19,2 - 21,8	9,2
1 OKE 20.2-22.8 VA	20,2 - 22,8	9,2
1 OKE 21.0-23.8 VA	21,0 - 23,8	9,2
1 OKE 22.0-24.8 VA	22,0 - 24,8	9,2
1 OKE 23.0-25.6 VA	23,0 - 25,6	9,2
1 OKE 23.3-26.3 VA	23,3 - 26,3	9,2
1 OKE 26.5-30.0 VA	26,5 - 30,0	9,2