

HK VAK FILTRA GL

Camdan Yapılmış Vakum Filtreleme Cihazı

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı Hortum ağızlıkları = 6 mm çapında



Açıklama

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Açıklama

Sıvıların optik olarak incelenmesi için camdan yapılmış vakum filtreleme cihazı.

Siparişe İlgili Bilgiler

Membran filtresi, vakum pompası ve emme hortumu ayrı sipariş edilmelidir.

Ek Bilgiler

Bir vakum pompası yardımıyla yağ numunesi, filtrelerden geçirilerek filtreleme şişesine emilir.

Filtredeki birikintiler, yağın kirlenmesi hakkında bilgi verir.

Filtrasyon şişesinin istiap haddi 1000 ml'dir,

cam kapağın istiap haddi 250 ml'dir,

50 mm'lik bir filtre çapında filtreleme alanı 12,5 cm²'dir.

Ürün

| Tanım | Ağırlık (kg) |
|------------------|--------------|
| HK VAK-FILTRA-GL | 1,7 |

Aksesuar

HK VAK MEM Vakum Filtrelemesi için Filtreler

Ek Elemanlar

| | |
|---------------------|--------------------|
| HK VAK PUMPE | Vakum el Pompası |
| PSK | PVC Hortum, Şeffaf |